

**Głowica synchronizująca do ER25, Ø chwytu gwintownika d2: 10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	338185 10
GTIN	4062406103620
Klasa artykułu	31P

Opis**Wykonanie:**

- **gwintowanie lub formowanie otworów na maszynach z wrzecionem synchronicznym,**
- **minimalna kompensacja długości: +0,5 mm / -0,2 mm,**
- **kompensacja błędów synchronizacji, a tym samym lepsza jakość gwintów i wyraźne zwiększenie trwałości,**
- **do tulejek zaciskowych i opravek napędzanych wg ISO 15488 (DIN 6499),**
- **do gwintów lewych i prawych.**

Pasuje do :

Uchwyty synchroniczne ER nr 338180.

chłodzenie wewnętrzne: tak, przy maks. 50 bar

Ø D₂: 19 mm

Długość wysięgu L₁: 41 mm

chwyt kwadratowy: 8 mm

Opis techniczny

Długość wysięgu L ₁	41 mm
chwyt kwadratowy	8 mm
Ø D ₂	19 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak, przy maks. 50 bar

