



Uchwyt synchroniczny, do tulejek zaciskowych ER: 25



Dane zamówienia

Numer katalogowy	338180 25
GTIN	4062406103712
Klasa artykułu	31P

Opis

Wykonanie:

- gwintowanie lub formowanie otworów na maszynach z wrzecionem synchronicznym,
- minimalna kompensacja długości: +0,5 mm / -0,2 mm,
- kompensacja błędów synchronizacji, a tym samym lepsza jakość gwintów i wyraźne zwiększenie trwałości,
- do tulejek zaciskowych i opravek napędzanych wg ISO 15488 (DIN 6499),
- do gwintów lewych i prawych.

Pasuje do :

Oprawki do tulejek zaciskowych ER.

chłodzenie wewnętrzne: tak, przy maks. 50 bar

Opis techniczny

chłodzenie wewnętrzne	tak, przy maks. 50 bar
-----------------------	------------------------