

Garant**Przecinaki, prawe, szer. trzonu / szer. skrawania W: 12/1,5 mm**

Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 273755 12/1,5 |
| GTIN | 4045197720085 |
| Klasa artykułu | 21W |

Opis

Wykonanie:

Ze stali narzędziowej o wysokiej wytrzymałości ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Przy zastosowaniu wypukłych zacisków płytek uzyskuje się wysoką odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania, co znacznie zwiększa jakość powierzchni i wydajność.

wskazówka:

Od szerokości wcinania 6 mm drugie ostrze ma kontakt z obrabianym elementem przy $t_{\text{maks.}}$ ($5 \times$ szerokość skrawania). Może przy tym dojść do tworzenia się rowków. Gwarantowany brak rowków do $t = 24,5 \text{ mm}$.

chłodzenie wewnętrzne: nie

głębokość podcięcia $t_{\text{maks.}}$: 7,5 mm

Szerokość funkcjonalna L_4 : 12 mm

długość główki L_1 : 26 mm

szerokość chwytu: 12 mm

długość całkowita L: 150 mm

śruba: 279815 4 (TX15; 3,5 Nm)

Opis techniczny

| | |
|--|-------------------------|
| głębokość podcięcia $t_{\text{maks.}}$ | 7,5 mm |
| długość główki L_1 | 26 mm |
| szerokość chwytu | 12 mm |
| śruba | 279815 4 (TX15; 3,5 Nm) |
| Szerokość funkcjonalna L_4 | 12 mm |

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Szerokość skrawania W | 1,5 mm |
| długość całkowita L | 150 mm |
| rodzaj zastosowania | prawe |
| chłodzenie wewnętrzne | nie |
| możliwość wcinania osiowego | tak |
| rodzaj chwytu | Uchwyt zaciskowy |
| Rodzaj produktu | Noże |

Akcesoria

| | |
|--|-------------|
| śruba zaciskowa | 279902 |
| Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm | 659906 500 |
| Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15 | 674248 TX15 |
| śruba zaciskowa Typ 4 | 279815 4 |