

HOLEX®**Półfabrykaty do wykonywania narzędzi specjalnych, HSK-A 100, wymiar A:
250 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	307027 250
GTIN	4062406105075
Klasa artykułu	32A

Opis**Wykonanie:**

- Stożek i kołnierz hartowane i szlifowane.
- Chwył miękki, do dalszej obróbki.

Zastosowanie:

do wykonywania narzędzi specjalnych

Materiał:

16MnCr5

Wyp. dodatkowe:

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890.

Norma na uchwył: DIN 69893

Norma na uchwył: DIN 69893.

Kształt: A

Ø zewn. D: 97 mm

Opis techniczny

Ø zewn. D	97 mm
uchwył	HSK-A 100
Norma na uchwył	DIN 69893
Norma na uchwył	DIN 69893.
Kształt	A

