



Oprawki do wiertel z płytkami skrawającymi, HSK-A 100, dla \varnothing chwytu D1: 25 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	307007 25
GTIN	4062406105280
Klasa artykułu	31A

Opis

Wykonanie:

Położenie wkrętu bez łba w stosunku do stożkowego pogłębienia w wiertle jest przesunięte o 0,4 mm. **Przy dokręcaniu kołnierz trzpienia wiertła jest dociskany do powierzchni przylegania. Dodatkowo średnica przylegania jest powiększona w stosunku do normalnych uchwytów narzędziowych.**

Zastosowanie:

Do mocowania wszystkich wiertel odpowiadających DIN 6595, część 1.

Pasuje do :

Wszystkich wiertel z chwytem cylindrycznym wg normy DIN 6595/1.

Wyp. dodatkowe:

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890.

Norma na uchwyt: ISO 12164-1

Norma na uchwyt: DIN 69893.

Kształt: A

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min⁻¹

Strategia skrawania: HPC

wymiar A długości wysięgu: 95 mm

\varnothing zewn. D: 45 mm

Opis techniczny

dla \varnothing chwytu D ₁	25 mm
---	-------

wymiar A długości wysięgu	95 mm
Ø zewn. D	45 mm
uchwyt	HSK-A 100
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Norma na uchwyt	DIN 69893.
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Strategia skrawania	HPC

Akcesoria

Rurki chłodziwa z 2 uszczelkami do opravek HSK 100	309880 100
--	------------