

### Magnes płaski z otworem, neodymowe, Ø: 16mm



#### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 085932 16     |
| GTIN             | 5012095608479 |
| Klasa artykułu   | 08Q           |

#### Opis

##### Wykonanie:

- odporność na temperaturę do maks. 80°C.
- ocynkowana powierzchnia, rdzeń magnetyczny neodymowy.
- obudowany magnes płaski o sile przyczepności od 3 do 6 razy większej niż chwytak ferrytowy

##### Zastosowanie:

Do mocowania, montażu, wbudowania za pomocą śrub.

#### Opis techniczny

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| wysokość                            | 4,5 mm        |
| Ø                                   | 16 mm         |
| Ø otworu                            | 3,5 mm        |
| nominalna siła przyczepności        | 75 N          |
| Maksymalna odporność na temperaturę | 80 °C         |
| Materiał rdzenia elektromagnesu     | neodymowe     |
| Rodzaj produktu                     | Magnes płaski |