

**Korpus wiertła, Chwył MK, z chłodzeniem wewnętrznym, 1,5×D, Typ: 25****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	232271 25
GTIN	4062406105839
Klasa artykułu	22G

Opis**Wykonanie:**

Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.

rowki proste.**wskazówka:**

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytem stożkowym MK nr **343000–343530**.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Liczba ostrzy Z: 2

zakres \varnothing D: 25 - 35 mm

Długość użyteczna L₁: 52,5 mm

stożek Morse'a MK o wielkości: 4

śruby mocujące: 232990 TX15

Opis techniczny

Długość użyteczna L ₁	52,5 mm
zakres \varnothing D	25 - 35 mm
stożek Morse'a MK o wielkości	4
śruby mocujące	232990 TX15
Liczba ostrzy Z	2
głębokość wiercenia do	1,5×D
chwył	stożek Morse'a
chłodzenie wewnętrzne	tak

Rodzaj produktu

Wiertła z płytkami skrawającymi