

Garant**Gwintowniki maszynowe HSS/E kształt C, waporyzowane, M: M36****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	135850 M36
GTIN	4045197746818
Klasa artykułu	11H

Opis**Wykonanie:****kształt C** (2 - 3 zwoje nakroju).

Rodzaj gwintu: M

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS E

norma: DIN 376

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 4 mm

długość całkowita L: 200 mm

Ø chwytu D_s: 28 mm

Chwył kwadratowy □: 22 mm

Ø otworu rdzenia: 32 mm

Opis techniczny

Ø gwintu	36 mm
kąt nacięcia	15 stopni
norma	DIN 376
długość całkowita L	200 mm
Liczba ostrzy Z	4
Ø chwytu D _s	28 mm
liczba rowków wiórowych	4
Klasa tolerancji	ISO 2 6H

Materiał ostrza 	HSS E
skok gwintu	4 mm
Ø otworu rdzenia	32 mm
Chwył kwadratowy □	22 mm
głębokość gwintu	108 mm
Rodzaj gwintu	M
wielkość gwintu	M36
powłoka	waporyzowane
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	gwintownik