

**Korpus wiertła, Chwył MK, z chłódzieniem wewnętrznym, 8xD, Typ: 25****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	232274 25
GTIN	4062406106010
Klasa artykułu	22G

Opis**Wykonanie:**

Z wewnętrznym doprowadzaniem chłódziwa.

wskazówka:

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

Wartości posuwu f zmniejszyć o 5%, a wartości v_c o 10%.

Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytym stożkowym MK nr **343000–343530**.

chłódzienie wewnętrzne: tak

Liczba ostrzy Z: 2

zakres $\varnothing D$: 25 - 35 mm

Długość użyteczna L_1 : 289 mm

stożek Morse'a MK o wielkości: 4

śruby mocujące: 232990 TX15

Opis techniczny

zakres $\varnothing D$	25 - 35 mm
Długość użyteczna L_1	289 mm
śruby mocujące	232990 TX15
stożek Morse'a MK o wielkości	4
Liczba ostrzy Z	2
głębokość wiercenia do	8xD
chwyt	stożek Morse'a
chłódzienie wewnętrzne	tak

Rodzaj produktu

Wiertła z płytkami skrawającymi