

**Korpus wiertła, Chwyt MK, z chłodzeniem wewnętrznym, 12xD, Typ: 12****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 232275 12 |
| GTIN | 4062406106041 |
| Klasa artykułu | 22G |

Opis**Wykonanie:**

Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.

wskazówka:

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytym stożkowym MK nr **343000–343530**.

Wartości posuwu f zmniejszyć o 10%, a wartości v_c o 30%.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Liczba ostrzy Z: 2

zakres $\varnothing D$: 12 - 12,5 mm

Długość użyteczna L_1 : 144 mm

stożek Morse'a MK o wielkości: 2

śruby mocujące: 232990 TX7

Opis techniczny

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| śruby mocujące | 232990 TX7 |
| zakres $\varnothing D$ | 12 - 12,5 mm |
| Długość użyteczna L_1 | 144 mm |
| stożek Morse'a MK o wielkości | 2 |
| Liczba ostrzy Z | 2 |
| głębokość wiercenia do | 12xD |
| chwyt | stożek Morse'a |
| chłodzenie wewnętrzne | tak |
| Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |

