

**Garant****Gwintowniki maszynowe HSSE-PM, TiN/waporyzowane, M: M27****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	135375 M27
GTIN	4045197747211
Klasa artykułu	11H

**Opis****Wykonanie:**

stosować z **emulsją** (min. zawartość oleju 8%).

**ze specjalną powłoką z TiN i waporyzowanymi powierzchniami natarcia.**

Dla kontrolowanego odprowadzania wiórów i zapobiegania ich zatorom.

**Zalecenie:**

przy obróbce **materiałów TOOLOX i HARDOX** zalecamy wywiercić otwór pod gwint o średnicy większej o **0,05** do **0,3 mm** od wymagań DIN (zob. tabela).

Rodzaj gwintu: M

Materiał ostrza: HSS E PM

norma: DIN 376

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 3 mm

długość całkowita L: 160 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 20 mm

Chwyt kwadratowy □: 16 mm

Ø otworu rdzenia: 24 mm

**Opis techniczny**

Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Liczba ostrzy Z	4
długość całkowita L	160 mm
Chwyt kwadratowy □	16 mm
Ø gwintu	27 mm
Ø otworu rdzenia	24 mm

Ø chwytu D <sub>s</sub>	20 mm
liczba rowków wiórowych	4
Materiał ostrza	HSS E PM
skok gwintu	3 mm
norma	DIN 376
głębokość gwintu	81 mm
Rodzaj gwintu	M
wielkość gwintu	M27
powłoka	TiN/waporyzowane
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	czerwone
Rodzaj produktu	gwintownik

## Dane użytkownika

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	27 m/min	P
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	23 m/min	P
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	23 m/min	P
Stal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	13 m/min	P
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	10 m/min	P

TOOLOX 33	nadaje się	12 m/min	H
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	5 m/min	S
olej	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		