

**Korpus wiertła, Chwył MK, z chłódzieniem wewnętrznym, 8xD, Typ: 48****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	232274 48
GTIN	4062406106034
Klasa artykułu	22G

**Opis****Wykonanie:**

Z wewnętrznym doprowadzaniem chłódziwa. **rowki proste.**

**wskazówka:**

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

Wartości posuwu  $f$  zmniejszyć o 5%, a wartości  $v_c$  o 10%.

Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytym stożkowym MK nr **343000–343530.**

chłódzienie wewnętrzne: tak

Liczba ostrzy Z: 2

zakres  $\varnothing D$ : 48 - 65 mm

Długość użyteczna  $L_1$ : 422,3 mm

stożek Morse'a MK o wielkości: 5

śruby mocujące: 232990 TX20

**Opis techniczny**

zakres $\varnothing D$	48 - 65 mm
stożek Morse'a MK o wielkości	5
Długość użyteczna $L_1$	422,3 mm
śruby mocujące	232990 TX20
Liczba ostrzy Z	2
głębokość wiercenia do	8xD
chwyt	stożek Morse'a
chłódzienie wewnętrzne	tak

Rodzaj produktu

Wiertła z płytkami skrawającymi