



Pneumatyczno-hydrauliczny przyrząd do nitonakrętek FireFox®, Typ: 2



Dane zamówienia

Numer katalogowy	770515 2
GTIN	4007081056373
Klasa artykułu	74A

Opis

Wykonanie:

Ciśnienie robocze 5-7 barów. Automatyczny proces nakręcania, gdy nitonakrętka zostanie przyłożona z lekkim naciskiem do gwintowanego trzpienia. Szczególnie wydajna praca dzięki szybkiemu nakręcaniu i błyskawicznemu nitowaniu. Kombinowany w **przyrządzie** osadzania nitonakrętek z regulowaną siłą albo przez regulację skoku.

w dostawie::

Dwa klucze montażowe o rozwarości 24/27 mm, 1 wkrętak z końcówką 6-kątną o rozwarości 4 mm, 1 buteleczka oleju hydraulicznego 100 ml, 1 pojemnik do uzupełniania oleju. Nasadka i trzpień gwintowany M4, M5, M6, M8.

wskazówka:

Końcówki zamienne są dostępne pod nr 770516.

Opis techniczny

przyłącze do węża	6 mm
siła osadzania regulowana, maks. przy 5 bar	22000 N
do nitonakrętek stalowych / aluminiowych	M3 – M12

Karta danych

skok regulowany, maks.	10 mm
zużycie powietrza na operację osadzania (w zależności od gwintu)	2 – 4 l
do nitonakrętek z wszystkich materiałów	M3 – M10
masa	2,4 kg
przyłącze do węża	1/4 cal
Rodzaj produktu	Przyrządy do nitów zrywanych

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/770515-2>