



Uniwersalne 4-szczękowe uchwyty tokarskie, złącze stożkowe, DIN 6351, Ø zewn. A / stożek: 200 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	315635 200
GTIN	5907412202822
Klasa artykułu	36B

Opis

Objaśnienie:

indywidualne nastawianie szczęk

centryczne nastawianie szczęk

Zastosowanie:

Uniwersalne możliwości mocowania dzięki dwóm opcjom nastawiania szczęk:

a) nastawianie centryczne szczęk podstawowych (napęd w korpusie);

b) nastawianie indywidualne szczęk nasadzanych

.

Pozwala to na mocowanie obrabianych elementów o nieregularnych kształtach, jak na tarczy tokarskiej. Spirala do przestawiania szczęk jest **hartowana** w całości, powierzchnie nośne oraz gwinty szczęk podstawowych są **obustronnie szlifowane**.

ze stożkowym złączem centrującym wg normy DIN 6351, kształt A. Uchwyt przykręcony śrubami od tyłu tarczy zabierakowej i następnie mocowany na wrzecionie. Surowe kołnierze (zob. nr 317000) należy najpierw dopasować do maszyny, a następnie do uchwyty tokarskiego.

Norma:

DIN 702-4.

Materiał:

Żeliwo.

w dostawie:

1 zestaw = 4 hartowane szczęki podstawowe.

1 zestaw = 4 hartowane szczęki dwustronne (do wiercenia i toczenia);

1 klucz do mocowania.

Przepust E: 55 mm

wysokość bez szczęk H₁: 96 mm

wysokość ze szczękami H₂: 127 mm

Koło podziałowe F: 176 mm

Ø centrowania B: 160 mm

głębokość centrowania C: 5 mm

Opis techniczny

wysokość ze szczękami H ₂	127 mm
Ø centrowania B	160 mm
głębokość centrowania C	5 mm
Przepust E	55 mm
Ø zewnętrzna A	200 mm
wysokość bez szczęk H ₁	96 mm
klucz mocowania K	11 mm
masa	19 kg
Koło podziałowe F	176 mm
norma	DIN 702-4
Rodzaj produktu	Uchwyty czteroszczękowe uniwersalne