

HOLEX®
Oprawki Weldon do głowic frezarskich z gwintem i chłodzeniem wewnętrznym, Ø d = 25 mm, gwint M × długość L1: M12X40

Dane zamówienia

Numer katalogowy	301349 M12X40
GTIN	4062406107369
Klasa artykułu	32A

Opis
Wykonanie:
tolerancja chwytu h6.
Zastosowanie:

Do mocowania w uchwytach zaciskowych (Weldon).

chłodzenie wewnętrzne: tak

 Ø otworu D₁: 12,5 mm

 Ø D₂: 21 mm

Długość całkowita L: 101 mm

 Długość użyteczna L₁: 40 mm

 L₂: 24 mm

Opis techniczny

Długość użyteczna L ₁	40 mm
Ø D ₂	21 mm
L ₂	24 mm
Ø otworu D ₁	12,5 mm
Długość całkowita L	101 mm
uchwyt	Ø d = 25 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak

