

Garant**Wiertła kręte VHM bardzo krótkie, TiAlN, Ø DC h7: 7,5mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	122151 7,5
GTIN	4045197748645
Klasa artykułu	11E

Opis**Wykonanie:**

Zbliżone do DIN 6539 (bardzo krótkie).

Z taką samą Ø nominalną i chwytu.

Powłoka TiAlN zwiększająca wydajność.

wskazówka:

Długość rowków wiórowych $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Mocowanie w uchwycie wiertarskim nr 341050 ze szczękami z powłoką diamentową.

Opis techniczny

Tolerancja Ø nominalnej	h7
Liczba ostrzy Z	2
norma	DIN 6539
długość całkowita L	74 mm
tolerancje chwytu	h7
posuw f w stali < 1100 N/mm ²	0,11 mm/obr,
Ø nom. D _c	7,5 mm
Ø chwytu D _s	7,5 mm
Długość rowków wiórowych L _c	34 mm
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L ₂	22,8 mm
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza	VHM

typ	N
kąt wierzchołkowy	118 stopni
Kąt linii śrubowej	30 stopni
chwyt	Kolek walcowy h7
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wiertła kręte

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się warunkowo	260 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadają się	180 m/min	N
Al > 10% Si:	nadają się	180 m/min	N
Stal < 500 N/mm ²	nadają się	90 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadają się	90 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadają się	80 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadają się	60 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadają się	35 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadają się	35 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadają się	25 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadają się	25 m/min	S
żeliwo szare (sferoidalne)	nadają się	90 m/min	K
CuZn	nadają się	180 m/min	N
uniw.	nadają się		
olej	nadają się		
maksymalnie na mokro	nadają się		
suchy	nadaje się warunkowo		

