

**Garant****XDLW 070308 TN, KU7710, Typ: GGG**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	212941 GGG
GTIN	4045197720566
Klasa artykułu	21H

## Opis

### wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla  $a_e = 0,5-1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$

Śrubę mocującą nr 219810 dokręcać maksymalnym momentem obrotowym 1,5 Nm!

posuw  $f_z$  na ząb: 0,36 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: XDLW 070308 TN

typ: GGG

promień naroża: 0,8 mm

Promień programowany przy  $a_{p \text{ maks.}}$ : 1,58 mm

## Opis techniczny

typ	GGG
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	XDLW 070308 TN
Promień programowany przy $a_{p \text{ maks.}}$	1,58 mm
promień naroża	0,8 mm
Gatunek	KU7710
Materiał ostrza	ceramiczne

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks}}$	0,6 mm
posuw $f_z$ na ząb	0,36 mm
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

### Dane użytkownika

	przydatność	$V_c$	kod ISO
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	600 m/min	K
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się		