

HOLEX®**Redukcja do głowic frezarskich z gwintem, Gwint M / Gwint M1: M10/M12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	301359 M10/M12
GTIN	4062406107710
Klasa artykułu	32A

Opis**Wykonanie:**

Chwyt przewiercony w celu doprowadzania chłodziwa
chłodzenie wewnętrzne: tak

wymiar A długości wysięgu: 35 mm

Ø zewn. D: 21 mm

Ø otworu D₁: 10,5 mm

Ø pasowana D_p: 12,5 mm

Ø D₂: 18,5 mm

Opis techniczny

Ø pasowana D _p	12,5 mm
wymiar A długości wysięgu	35 mm
Ø D ₂	18,5 mm
gwint M	10
Ø zewn. D	21 mm
Ø otworu D ₁	10,5 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak

