

HOLEX®**Redukcja do głowic frezarskich z gwintem, Gwint M / Gwint M1: M12/M16****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	301359 M12/M16
GTIN	4062406107741
Klasa artykułu	32A

Opis**Wykonanie:**

Chwyt przewiercony w celu doprowadzania chłodziwa
chłodzenie wewnętrzne: tak

wymiar A długości wysięgu: 60 mm

Ø zewn. D: 29 mm

Ø otworu D₁: 12,5 mm

Ø pasowana D_p: 17 mm

Ø D₂: 21 mm

Opis techniczny

Ø D ₂	21 mm
Ø otworu D ₁	12,5 mm
Ø pasowana D _p	17 mm
gwint M	12
Ø zewn. D	29 mm
wymiar A długości wysięgu	60 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak

