

HOLEX**Frezy do planowania / kątowe 90°, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 50/5mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	215055 50/5
GTIN	4045197750310
Klasa artykułu	220

Opis

Wykonanie:

Ze specjalnej, hartowanej stali narzędziowej, zapewniającej pracę bez drgań i wysoką trwałość. Bardzo wysoka jakość powierzchni dzięki płaskim ostrzom czołowym.

Ważne:

Bez Powercard!

wskazówka:

W celu pełnego wykorzystania **4 ostrzy** płytka musi być **zawsze obracana we wskazanym kierunku**.

Stosować wkrętki dynamometryczne GARANT TQ nr **21 1750, wielk. 2,2** z grotem nr **67 4252 wielk. 9IP**.

Opis techniczny

długość całkowita L _{ges}	40 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	SOMT 09T304
Ø ostrzy D _c	50 mm
Ø otworu uchwytu	22 mm

Liczba ostrzy Z	5
śruby mocujące	219810 (9IP; 2,2 Nm)
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie narożników
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

Akcesoria

Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 2,2 Nm	211750 2,2
Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 9IP	674252 9IP
zestaw śrub do płytek skrawających10 -elem.	219810