



Przecinaki eco, wysokość miecza h5 / szerokość skrawania W: 32/3 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	273866 32/3
GTIN	4045197722560
Klasa artykułu	21W

Opis

Wykonanie:

Z chłodzeniem eco skierowanym bezpośrednio na ostrze i dodatkowym chłodzeniem powierzchni przyłożenia.

Zastosowanie:

Do głębokich rowków i przecinania dużych średnic.

Część zamienna:

Korek gwintowany nr 27 9919.

wskazówka:

Klucz montażowy nr 27 9920 należy zamawiać oddzielnie.

Od 19,5 mm (do szerokości skrawania 3 mm) lub od 24,5 mm (od szerokości skrawania 4 mm) drugie ostrze ma kontakt z obrabianym elementem. Może przy tym dojść do tworzenia się rowków.

W razie potrzeby stosować jednoostrzowe płytki skrawające nr 27 3656-27 3670. imaków nr 273868 albo oprawek nr 319132-319133 (oprawek VDI).

chłodzenie wewnętrzne: tak

możliwość wcinania osiowego: nie

do maks. \varnothing obrabianego przedmiotu: 110 mm

wysokość h₁: 25 mm

długość całkowita L_{całk.}: 150 mm

Opis techniczny

Szerokość skrawania W	3 mm
do maks. \varnothing obrabianego przedmiotu	110 mm
wysokość przecinaka h ₅	32 mm

wysokość h_1	25 mm
długość całkowita $L_{\text{całk.}}$	150 mm
Seria	Szerokość skrawania 3 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Uchwyt zaciskowy
możliwość wcinania osiowego	nie

Akcesoria

Śruba do opravek mieczowych ECO	279919
---------------------------------	--------