

**Garant****Oprawki do głowic frezarskich stożkowe, SK 50 A = 300, ø trzpienia d1: 32mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	301144 32
GTIN	4045197723352
Klasa artykułu	31A

**Opis****Wykonanie:**

- Chwył stożkowy, czop mocujący i powierzchnie oporowe kołnierza – szlifowane.
- Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.
- Powiększona powierzchnia przylegania pasa.

**Wersja z amortyzacją, mocowanie na trzpień amortyzowany****Zalety:**

O wiele mniejsza skłonność do wpadania w wibracje. Znaczne zwiększenie posuwu!

**w dostawie::**

Ze śrubą do mocowania frezu i wpustem zabierakowym.

**Wyp. dodatkowe:**

Sworznie dociągające (AB) nr 308600 – 308806, klucze do mocowania AB nr 308820 – 308835, klucz specjalny nr 309840. Śruby dociągające frez nr 309860; 309861.

**wskazówka:**

Inne wielkości na zamówienie!

**Opis techniczny**

wymiar A długości wysięgu	300 mm
ø trzpienia d <sub>1</sub>	32 mm
Długość trzpienia frezarskiego L <sub>4</sub>	24 mm
Ø zewn. D	80 mm
Ø D <sub>2</sub>	78 mm
L <sub>2</sub>	255 mm

adapter	SK 50 A = 300
norma	DIN 6357
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 8000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 6 μm
Strategia skrawania	HPC
Drgania	amortyzowane
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich

## Akcesoria

Klucze do mocowania sworzni dociągających DIN ISO 7388-1 (przedtem DIN 69872) pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 50	308820 50
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7,uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308615 50
Klucze specjalne do Ø trzpienia 32 mm	309840 32
Sworznie dociągające kształt A do stożka niesamohamownego 50	308600 50
Sworznie dociągające uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308660 50
Klucze specjalne do Ø trzpienia 50 mm	309840 50
Sworznie dociągające kształt B do stożka niesamohamownego 50	308640 50
Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308760 50
Sworznie dociągające 60°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308785 50
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, kształt A do stożka niesamohamownego 50	308605 50
	308795 50

Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50

Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50

308790 50

Klucze do mocowania sworzni dociągającychISO 7388 pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 50

308830 50

Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 50

308610 50

Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50

308650 50

Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50

308765 50

Specjalne sworznie dociągające do stożka niesamohamownego 50

308740 50

Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50

308720 50

Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50

308620 50