

HOLEX®**Tulejki lamelkowe (ZA) ziarno 40 zgrubne, Ø tulei x szerokość tulei: 60X30 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	553820 60X30
GTIN	4045197723130
Klasa artykułu	52E

Opis

Wykonanie:

Tulejka z materiału ściernego przytrzymywana jest przez walec gumowy rozszerzający się przy wysokich obrotach. Tulejka może być wykorzystana na całej swej szerokości, nie zsuwa się i łatwo się wymienia (przez przesuwanie wzdłuż rowków). Kompatybilna tylko z systemami trzpieni tulejek z materiału ściernego.

Tulejki lamelkowe ścierne ułożone ciasno wokół stabilnego rdzenia, wykonane z tkaniny z korundu cyrkonowego (ZA). Wskutek równomiernego zużycia poszczególnych listków następuje ciągle odsłanianie nowego płótna ściernego, co wielokrotnie zwiększa trwałość i wydajność szlifowania.

Zastosowanie:

Tulejki z materiału ściernego stosowane są do szlifowania powierzchni wymagających mocniejszego nacisku - również na krawędziach.

Przy agresywnym szlifowaniu płaszczyzn stanowi alternatywę dla tulejek z materiału ściernego albo ściernic wachlarzowych. Zastosowanie wyłącznie w kierunku ruchu korpusu kierunku ruchu jest oznaczony na rdzeniu tulei.

Pasuje do :

Trzpieni do tulejek z materiału ściernego nr 553600.

oznaczenie ziarnistości: ZA

Ø zewnętrzna: 75 mm

maksymalna prędkość obrotowa: 9500 min⁻¹

Opis techniczny

ziarnistość	40
maksymalna prędkość obrotowa	9500 min ⁻¹
Ø tulei	60
szerokość tulei	30
Ø zewnętrzna	75 mm
ziarnistość	zgrubne
Materiały ściernie	korund cyrkonowy
oznaczenie ziarnistości	ZA
kształt tulei	walcowy

Aksesoria

Trzpienie tulejek z materiału ściernego, rowkowane, chwyt o Ø 6 mm Ø główki x długość główki 60X30 mm

553600 60X30