

Garant**GARANT Softcut® HSI, z gwintem, Ø D / liczba ostrzy Z: 20/2mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	214904 20/2
GTIN	4045197750662
Klasa artykułu	210

Opis**Wykonanie:**

Korpus z odpornej na ścieranie, ulepszonej ciepłnie stali, z powłoką chroniącą przed korozją. Przy zastosowaniu podanego momentu obrotowego dokręcania osiąga się precyzyjne osadzenie płytki skrawającej. Duża i mała podziałka zębów umożliwiają indywidualną strategię frezowania.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do obrabiarek o małej mocy i obróbki na większych głębokościach w trudno dostępnych miejscach.

wskazówka:

W celu pełnego wykorzystania 4 ostrzy płytkę należy zawsze obracać w pokazanym kierunku (przeciwnym do ruchu wskazówek zegara).

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT **211750, wielk. 2,2** z grotem nr **674252, wielk. 8IP**.

Dla uzyskania dokładnych podcięć 90° należy wybrać $a_p = 6$ mm.

Opis techniczny

długość całkowita L_{ges}	30 mm
Liczba ostrzy Z	2
Ø ostrzy D_c	20 mm
śruby mocujące	219863 (8IP; 2,2 Nm)
pasująca wymienna płytki skrawająca	SO.. 0836..
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$	6 mm

gwint uchwytu M	M10
Ø D ₁ h6	10,5 mm
Ø D ₂	17,7 mm
Seria	Softcut®
wykonanie chwytu	z gwintem
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie narożników
Podziałka ostrzy	nierówne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP
zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	219863
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 2,2 Nm	211750 2,2