

**Garant****GARANT Softcut® HSI, z gwintem, Ø D / liczba ostrzy Z: 25/3mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	214904 25/3
GTIN	4045197750679
Klasa artykułu	210

**Opis****Wykonanie:**

Korpus z odpornej na ścieranie, ulepszonej ciepłnie stali, z powłoką chroniącą przed korozją. Przy zastosowaniu podanego momentu obrotowego dokręcania osiąga się precyzyjne osadzenie płytki skrawającej. Duża i mała podziałka zębów umożliwiają indywidualną strategię frezowania.

**Zastosowanie:**

Zwłaszcza do obrabiarek o małej mocy i obróbki na większych głębokościach w trudno dostępnych miejscach.

**wskazówka:**

W celu pełnego wykorzystania 4 ostrzy płytkę należy zawsze obracać w pokazanym kierunku (przeciwnym do ruchu wskazówek zegara).

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT **211750, wielk. 2,2** z grotem nr **674252, wielk. 8IP**.

**Dla uzyskania dokładnych podcięć 90° należy wybrać  $a_p = 6$  mm.**

**Opis techniczny**

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks}}$	6 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	SO.. 0836..
Ø ostrzy $D_c$	25 mm
Liczba ostrzy Z	3
długość całkowita $L_{\text{ges}}$	35 mm
śruby mocujące	219863 (8IP; 2,2 Nm)

gwint uchwytu M	M12
Ø D <sub>1</sub> h6	12,5 mm
Ø D <sub>2</sub>	20,7 mm
Seria	Softcut®
wykonanie chwytu	z gwintem
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie narożników
Podziałka ostrzy	nierówne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

## Aksesoria

Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 2,2 Nm	211750 2,2
Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP
zestaw śrub do płytek skrawających10 -elem.	219863