

Garant**RDMT 1003 MO, HB8520, Typ: ST1100****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	212244 ST1100
GTIN	4045197750853
Klasa artykułu	21A

Opis**Wykonanie:**

Wszystkie płytki skrawające nadają się do zastosowania z korpusami 0° ujemnymi, jak i 7° dodatnimi.

wskazówka:

Zalecane wartości eksploatacyjne dla $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p\text{maks.}} = 2,5$ mm.

posuw f_z na ząb: 0,22 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: RDMT 1003 MO

typ: ST1100

promień naroża: 5 mm

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	RDMT 1003 MO
typ	ST1100
promień naroża	5 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$ przy obcinaniu	5 mm

maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	2,5 mm
Materiał ostrza 	HM
Gatunek	HB8520
posuw f_z na ząb	0,22 mm
liczba wymian/ostrzy	4
współczynnik korekcyjny f_z	2,5
Rodzaj produktu	płytką skrawającą do frezowania