

**Garant****Nakrętki mocujące ER High Speed, do typu ER: 11****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	309610 11
GTIN	4062406110031
Klasa artykułu	31Z

**Opis****Wykonanie:**

Gwint i stożek szlifowane w jednym zamocowaniu - największa dokładność ruchu obrotowego. Nakrętki powlekane, mniejszy współczynnik tarcia i **większa siła mocowania** oraz większa odporność na zużycie i korozję. **Z sześciokątem SW 17.**

**Pasuje do :**

wszystkich standardowych opravek zaciskowych ER.

**Wyp. dodatkowe:**

Klucz mocujący ER, nr 309680 – 309740.

Klucz płaski jednostronny (dla wielk. 16), nr 613300, wielk. 25.

**wskazówka:**

Oprawka i nakrętka mocująca wyważone oddzielnie.

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min<sup>-1</sup>

Długość całkowita L: 12 mm

Ø zewn. D: 19 mm

gwint: M14×0,75

maks. moment dokręcania: 40 Nm

**Opis techniczny**

maks. moment dokręcania	40 Nm
gwint	M14×0,75
Ø zewn. D	19 mm
Długość całkowita L	12 mm
norma	DIN 6499 D
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup>
Rodzaj produktu	Akcesoria do uchwytów z tuleją zaciskową