

Garant GRIDLINE

**Obudowa 24G, otwarta, z dnem z blachy stalowej na całej głębokości,  
wysokość: 600 mm**



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	927705 600
GTIN	4062406111533
Klasa artykułu	9GG

## Opis

### Wykonanie:

Otwarta obudowa 24G o stabilnej konstrukcji z blachy stalowej.  
Z dnem z blachy stalowej i półką na całej głębokości, (ocynkowane).

### Pasuje do :

Możliwość montażu we wszystkich stołach warsztatowych.

### Umieszczenie:

liczba półek o regulowanej wysokości: 1

### Powłoka lakiernicza:

Korpus szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy.**

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 600 mm

szerokość: 600 mm

głębokość: 650 mm

masa: 20,8 kg

## Opis techniczny

masa	20,8 kg
------	---------

szerokość	600 mm
wysokość	600 mm
głębokość	650 mm
Grubość materiału	1 mm
Regulacja wysokości co	25 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Otwarta podstawa stołu warsztatowego

## Akcesoria

Półka wysuwana Typ 1	927810 1
Haki do zawieszania półek stołów warsztatowych Typ 12	927094 12
Półka stała, ocynkowana Typ 1	927815 1