



Oprawki do gwintowania MLA IK 50 barów, BT 40, zakres gwintowania: M1-12



Dane zamówienia

Numer katalogowy	338107 M1-12
GTIN	4062406112073
Klasa artykułu	31M

Opis

Wykonanie:

- z minimalną regulacją długości (MLA), przez element tłumiący
- zwiększenie trwałości gwintownika / gwintownika bezwiorowego do 300%
- wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa o ciśnieniu do 50 barów
- pewne mocowanie we wkładkach szybkowymiennych dla tulejek zaciskowych ER
- bicie stożka chwytu względem stożka wkładki < 3 µm.

Zastosowanie:

- do wyrównywania różnic skoku gwintownika i wrzeciona synchronizowanego
- W centrach obróbczych z wrzecionami synchronizowanymi.
- Do kompensacji niedokładności skoku gwintowników.

Wyp. dodatkowe:

sworznie dociągające, zob. nr 308600-308806.

rurka chłodziwa do chwytu HSK, zob. nr 309880.

Klucz nasadowy do chwytu HSK, zob. nr 309890.

Tulejki zaciskowe ER, patrz nr 308881-309240 (wielk. ER11 / 16 / 25). Tulejki zaciskowe ER do gwintowania, z czworokątem, patrz nr 309399-309413 (wielk. ER 11 / 16 / 25).

Wkładki szybkowymienne i przedłużki, patrz nr 338120-338142.

chłodzenie wewnętrzne: tak, przy maks. 50 bar

kompensacja długości przy nacisku: 0,2 mm

kompensacja długości przy odciąganiu: 1 mm

Ø zewn. D: 43 mm

Ø wewnętrzna D₁: 20 mm

wymiar A długości wysięgu: 61 mm

pasujące do rozmiaru ER: 11 / 16

Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	61 mm
zakres gwintowania	M1-12
Ø wewnętrzna D ₁	20 mm
pasujące do rozmiaru ER	11 / 16
kompensacja długości przy odciąganiu	1 mm
Seria	MLA
Ø zewn. D	43 mm
kompensacja długości przy nacisku	0,2 mm
uchwyt	BT 40
chłodzenie wewnętrzne	tak, przy maks. 50 bar

Akcesoria

Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308795 40
Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 40 SK	308830 40
Sworznie dociągające Hurco 45° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308801 40
Sworznie dociągające Hurco 60° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308803 40
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308765 40
Sworznie dociągające Hurco 90° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308805 40
Sworznie dociągające Hurco 90° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308806 40
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308780 40
	308812 40

Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 40 SK

Sworznie dociągające Hurco 45° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308802 40

Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308790 40

Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK

308820 40

Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308785 40

Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308760 40

Sworznie dociągające Hurco 60° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308804 40

Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK

308810 40