


Garant**Uchylnie boczne ścianki perforowane, wysokość: 962 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	928101 962
GTIN	4062406113155
Klasa artykułu	91P

Opis**Wykonanie:**

Do przykręcania na słupkach nośnych, uchylna i mocowana na żeliwnych zawiasach. Do przejrzystego i ergonomicznego składowania narzędzi.

Pasuje do :

Słupki nośne nr 928010, wielk. 962

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy**.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 962 mm

szerokość: 420 mm

głębokość: 25 mm

nośność: 20 kg

masa: 6 kg

Opis techniczny

głębokość	25 mm
masa	6 kg

szerokość	420 mm
wysokość	962 mm
nośność	20 kg
Grubość materiału	1 mm
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Uchylna ścianka z blachy perforowanej