


LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Szczotki tarczowe drut stalowy, 0,50 mm, Ø szczotki D1×Ø otworu d1 / gwint M: 125XM14mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	571200 125XM14
GTIN	4017359024805
Klasa artykułu	57L

Opis**Wykonanie:**

Prosta szczotka tarczowa z gładkim drutem 0,50 mm, **splecionym** i wprasowanym w stalowy korpus. **Bardzo agresywne działanie drutu, duża odporność na ścieranie.**

Zastosowanie:

skręcenie w lewo zapobiega przedwczesnemu rozwinięciu drutów szczotki.

Do ciężkiego szczotkowania, np. zdzierania zgorzeli, rdzy, szlaki, do uszorstniania i oczyszczania elementów metalowych, również do czyszczenia szalunków budowlanych. Z **gwintem wewnętrznym M14**. do mocowania bezpośredniego **na szlifierkach kątowych.**

Opis techniczny

Długość drutu H ₁	29 mm
Ø szczotki D ₁	125 mm
maksymalna prędkość obrotowa	12500 min ⁻¹
wysokość pokrycia	0,5 mm

liczba warkoczy	20
szerokość drutu L ₁	14 mm
gwint M	M14
materiał pokrycia	drut stalowy
splot warkoczowy	skręcenie w lewo
Rodzaj produktu	Szczotka tarczowa