


Garant

Płyta bazowa ZeroClamp, Typ: 21782



Dane zamówienia

Numer katalogowy	360012 21782
GTIN	4045197722492
Klasa artykułu	310

Opis

Wykonanie:

Wszystkie otwory do rowków teowych o rozstawie **63, 100, 125 mm**.

Otwór centralny o $\varnothing 25$ H7 do mocowania zestawu centrującego. Mocowanie w punkcie zerowym systemu GARANT ZeroClamp jest ważną funkcją dla nowoczesnych systemów produkcyjnych, w szczególności w produkcji zautomatyzowanej. Specjalny interfejs stykowy zapewnia precyzyjną i niezawodną powtarzalność punktów zerowych. Pneumatyczna siła mocowania systemu utrzymuje obrabiane elementy w żądanym położeniu, co umożliwia ich szybką i dokładną wymianę bez konieczności ponownej zmiany położenia. Zmniejsza to nakłady na przestawianie i zwiększa produktywność. Mocowanie w punkcie zerowym systemu GARANT ZeroClamp jest niezbędne dla wydajnych procesów produkcyjnych. Dowiedz się więcej o innowacyjnej technologii GARANT ZeroClamp i zoptymalizuj swoją produkcję.

Zastosowanie:

Do maszyn pionowych i poziomych.

Materiał:

Płyta podstawy z aluminium o wysokiej wytrzymałości, poddanego obróbce powierzchniowej. Wszystkie części gniazda mocującego ze stali nierdzewnej lub stali zabezpieczonej przed korozją.

Wyp. dodatkowe:

Sworzeń mocujący nr 360025.

Bloki przyłączeniowe nr 360017, wielk. 12808 / 12805.

wskazówka:

Karta danych

Płyty podstawowe o Ø gniazda mocującego wynoszącej 138 mm także z samohamownymi gniazdami mocującymi dostępne na zamówienie.

Opis techniczny

typ	21782
Ø gniazda mocującego	138 mm
wysokość H	54 mm
szerokość B	196 mm
liczba gniazd mocujących	2
wymiar S	200 mm
długość A	446 mm
Seria	ZeroClamp
Rodzaj produktu	Płyta bazowa

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/360012-21782>