

**Zestawy ostrzy HiPer-Drill kształt E, HB7530, Ø pogłębienia: 26 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	231690 26
GTIN	4045197761125
Klasa artykułu	21M

**Opis****Wykonanie:**

Pryzmatyczne oszlifowany zestaw ostrzy zapewnia dokładne pozycjonowanie i stabilne osadzenie.

Kształt E 180° – ostrze z kątem centrującym 142° i sfazowaniem zabezpieczającym 0,5 mm.

**Zastosowanie:**

Do przelotowych otworów pod gwint wg DIN-ISO 273 i pogłębień wg DIN74, str.2, kształt H, J i K, wykonanie średnie.

Do śrub wg DIN912, 6912 i 7984, ISO1207 (DIN84).

**wskazówka:**

Inne wymiary na zamówienie. Parametry skrawania dotyczą korpusów wiertarskich 5xD.

śruby z łbem walcowym wg DIN: M16

pasuje do otworu przelotowego Ø: 17 mm

**Opis techniczny**

Ø pogłębienia	26 mm
pasuje do otworu przelotowego Ø	17 mm
śruby z łbem walcowym wg DIN	M16

Seria	HiPer-Drill
Gatunek	HB7530