

**Garant****Głowica do rozwierciania Cermet HPC H7 stal otwór nieprzelotowy, bez powłoki, Ø nomin. D: 30 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	239715 30
GTIN	4062406115647
Klasa artykułu	23A

**Opis****Wykonanie:**

System do rozwierciania dokładnego z wymiennymi głowicami **szlifowany na gotowo, tolerancja IT7**. Geometria ostrza pasująca do zastosowania.

**Bicie systemowe  $\leq 5 \mu\text{m}$  (w odniesieniu do głowicy i uchwytu) po zmontowaniu.**

Z krótkimi ostrzami i prostymi rowkami.

**Zastosowanie:**

**do otworów nieprzelotowych.**

Do rozwierciania HPC/HSC.

**wskazówka:**

**Całkowita długość robocza** =  $L_1$  (uchwyt nr 239740 / 239745) + l (głowica wymienna nr 239710 do 239735).

Dopasowany klucz mocujący nr 219987.

Zastosowanie do klucza dynamometrycznego nr 219986.

Pozostałe rozmiary dostępne na zamówienie.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Semi-Standard: tak

Wielkość uchwytu: 20 mm

długość ostrza  $l_1$ : 12 mm

długość główki l: 26 mm

Liczba ostrzy Z: 8

posuw f w stali  $< 1100 \text{ N/mm}^2$ : 0,8 mm/obr,

**Opis techniczny**

Ø nomin. D	30 mm
długość główki l	26 mm
długość ostrza l <sub>1</sub>	12 mm
posuw f w stali < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,8 mm/obr,
Wielkość uchwytu	20 mm
Liczba ostrzy Z	8
rozwartość klucza	16 mm
Semi-Standard	tak
Seria	TopCut
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza &nbsp;	Cermetal
norma	Norma zakładowa
tolerancja otworu	H7
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
Strategia skrawania	HPC
chłodzenie wewnętrzne	tak
odpowiednie uchwyty	GARANT TopCut
Rodzaj produktu	Wkładka skrawająca do rozwiercania