

Garant
**Wiertła HPC z Diabolo VHM, chwyt walcowy DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC h7:
3/32 cale lub mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	122361 3/32
GTIN	4062406116507
Klasa artykułu	11E

Opis
Wykonanie:

Gruby rdzeń i specjalne zaszlifowanie – dzięki temu ścin skrawający wykazuje bardzo dużą dokładność centrowania. Dzięki **wypukłym ostrzom głównym i określönemu zaokrągleniu krawędzi** wiertło uzyskuje wysoką stabilność i maksymalną obciążalność.

Specjalna, wielowarstwowa nanopowłoka umożliwia wiercenie w stalach hartowanych.
wskazówka:

Długość rowków wiórowych $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Wersje HB i HE są dostępne w tej samej cenie co HA.

Wersję **HB**: zamawiać, podając **nr 122362/122372**.

Wersję **HE**: zamawiać, podając **nr 122361/122371 + 129100HE**.

norma: DIN 6537 K

Tolerancja Ø nominalnej: h7

Liczba ostrzy Z: 2

Semi-Standard: tak

Tolerancja Ø nominalnej: h7

zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2 : 16,43 mm

długość całkowita L: 55 mm

Ø chwytu D_s : 4 mm

posuw f w stali < 60 HRC: 0,05 mm/obr,

Opis techniczny

długość całkowita L	55 mm
Ø chwytu D_s	4 mm
Długość rowków wiórowych L_c	20 mm

posuw f w stali < 60 HRC	0,05 mm/obr,
Ø nom w calach odpowiada	2,38 mm
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L ₂	16,43 mm
norma	DIN 6537 K
Liczba ostrzy Z	2
Tolerancja Ø nominalnej	h7
Semi-Standard	tak
Seria	Diabolo
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	VHM
głębokość wiercenia do	4xD
typ	H
kąt wierzchołkowy	140 stopni
chwyt	DIN 6535 HA h6
chłodzenie wewnętrzne	nie
Strategia skrawania	HPC
pierścień barwny	czerwone
Rodzaj produktu	Wiertła kręte