

Garant**Rozwiertak czołowy H7, bez powłoki, Ø nom. DC: 10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	162825 10
GTIN	4062406117276
Klasa artykułu	110

Opis**Wykonanie:**

Czołowo skrawający rozwiertak maszynowy zapewniający możliwie **najdokładniejsze utrzymywanie wymiarów**. **Zoptymalizowane skrawanie czołowe** umożliwia **precyzję dokładności prowadzenia w osi** wierconego otworu. Wersja z rowkami prostymi i **długimi rowkami wiórowymi** zapewniająca optymalne odprowadzanie wiórów.

Zastosowanie:

Do wykonywania otworów leżących za sobą dokładnie w jednej linii. W przypadku wysokich wymagań dotyczących prostoliniowości otworu. Rozwiercanie aż do podstawy otworu oraz otworów przelotowych.

wskazówka:

Rozwiertaki z możliwością konfiguracji w zakresie średnicy od 2,200 do 12,220 mm z możliwością wyboru tolerancji dostępne do zamówienia pod nr 162830.

Zastosowanie przy rodzaju otworów: przy otworze nieprzelotowym i przelotowym

Tolerancja Ø otworu: H7

Liczba ostrzy Z: 6

Tolerancja Ø otworu: H7

Skrawanie czołowe: 4,5 mm

długość ostrzy L_c: 26 mm

Długość wysięgu L₁: 84 mm

długość całkowita L: 133 mm

Liczba ostrzy Z: 6

Opis techniczny

długość ostrzy L _c	26 mm
Ø nom. D _c	10 mm

Tolerancja \varnothing otworu	H7
\varnothing chwytu D_s	10 mm
Liczba ostrzy Z	6
długość całkowita L	133 mm
Długość wysięgu L_1	84 mm
posuw f w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,2 mm/obr,
Skrawanie czołowe	4,5 mm
zalecana \varnothing otworu w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$	9,8 mm
Wymiar górny ostrza	0,012 mm
Wymiar dolny ostrza	0,006 mm
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS E
norma	Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne	nie
chwyt	Kołek walcowy z e9
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	Rozwiertak z nierozłącznymi ostrzami