

Garant**Rozwiertak czołowy H7, bez powłoki, Ø nom. DC: 8 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	162825 8
GTIN	4062406117252
Klasa artykułu	110

Opis**Wykonanie:**

Czołowo skrawający rozwiertak maszynowy zapewniający możliwie **najdokładniejsze utrzymywanie wymiarów. Zoptymalizowane skrawanie czołowe** umożliwia **precyzję dokładności prowadzenia w osi** wierconego otworu. Wersja z rowkami prostymi i **długimi rowkami wiórowymi** zapewniająca optymalne odprowadzanie wiórów.

Zastosowanie:

Do wykonywania otworów leżących za sobą dokładnie w jednej linii. W przypadku wysokich wymagań dotyczących prostoliniowości otworu. Rozwiercanie aż do podstawy otworu oraz otworów przelotowych.

wskazówka:

Rozwiertaki z możliwością konfiguracji w zakresie średnicy od 2,200 do 12,220 mm z możliwością wyboru tolerancji dostępne do zamówienia pod nr 162830.

Zastosowanie przy rodzaju otworów: przy otworze nieprzelotowym i przelotowym

Tolerancja Ø otworu: H7

Liczba ostrzy Z: 6

Tolerancja Ø otworu: H7

Skrawanie czołowe: 3 mm

długość ostrzy L_c: 24 mm

Długość wysięgu L₁: 71 mm

długość całkowita L: 117 mm

Liczba ostrzy Z: 6

Opis techniczny

Długość wysięgu L ₁	71 mm
Ø nom. D _c	8 mm

Liczba ostrzy Z	6
długość ostrzy L_c	24 mm
Tolerancja \varnothing otworu	H7
długość całkowita L	117 mm
\varnothing chwytu D_s	8 mm
posuw f w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,15 mm/obr,
Skrawanie czołowe	3 mm
zalecana \varnothing otworu w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$	7,85 mm
Wymiar górny ostrza	0,012 mm
Wymiar dolny ostrza	0,006 mm
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS E
norma	Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne	nie
chwyt	Kołek walcowy z e9
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	Rozwiertak z nierozłącznymi ostrzami