



## Pilniki obrotowe Z7 – średnie, z uzębieniem naprzemienskoścym, HM, Typ: L1020



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	540750 L1020
GTIN	4045197723680
Klasa artykułu	52D

### Opis

#### Wykonanie:

Ø chwytu 6 mm.

**HOLEX** Frezy rotacyjne z wysokowydajnych gatunków węglików spiekanych, o dużej odporności na obciążenia dynamiczne i wysokiej stabilności krawędzi skrawających, są produkowane wyłącznie na nowoczesnych obrabiarkach CNC. Chwył jest wykonany ze stali, gdy średnica główki jest większa od średnicy chwytu, w pozostałych przypadkach również z węglików spiekanych. **Kształt - stożkowy łagodny (KEL).**

#### Zastosowanie:

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.

Ø chwytu: 6 mm

opis kształtu: Stożek łagodny

Ø główki: 10 mm

długość główki L<sub>1</sub>: 20 mm

długość całkowita: 65 mm

Ø chwytu: 6 mm

### Opis techniczny

Stopień wielkości uzębienia	średnia
Ø główki	10 mm
długość całkowita	65 mm
Kształt	L1020

opis kształtu	Stożek łagodny
oznaczenie uzębienia	Z7
długość główki L <sub>1</sub>	20 mm
rodzaj uzębienia	Uzębienie naprzemienskośne
Ø chwytu	6 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Rodzaj produktu	Pilniki obrotowe