

HOLEX
Pilniki obrotowe Z7 – średnie, z uzębieniem naprzemienskoścym, HM, Typ: D1009

Dane zamówienia

Numer katalogowy	540750 D1009
GTIN	4045197723574
Klasa artykułu	52D

Opis
Wykonanie:

Ø chwytu 6 mm.

HOLEX Frezy rotacyjne z wysokowydajnych gatunków węglików spiekanych, o dużej odporności na obciążenia dynamiczne i wysokiej stabilności krawędzi skrawających, są produkowane wyłącznie na nowoczesnych obrabiarkach CNC. Chwyt jest wykonany ze stali, gdy średnica główki jest większa od średnicy chwytu, w pozostałych przypadkach również z węglików spiekanych. **Kształt sferyczny** (KUD).

Zastosowanie:

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.

Ø chwytu: 6 mm

opis kształtu: zatrask. kul.

Ø główki: 9,5 mm

długość główki L₁: 8 mm

długość całkowita: 54 mm

Ø chwytu: 6 mm

Opis techniczny

oznaczenie uzębienia	Z7
Ø główki	9,5 mm
długość główki L ₁	8 mm

Stopień wielkości uzębienia	średnia
opis kształtu	zatrask. kul.
rodzaj uzębienia	Uzębienie naprzemianskośne
Kształt	D1009
długość całkowita	54 mm
Ø chwytu	6 mm
Materiał ostrza 	HM
Rodzaj produktu	Pilniki obrotowe