

Garant GRIDLINE

Przejezdny stół warsztatowy Vario, wysokość 850 mm, Błat z multipleksu bukowego, 20×20G, Długość blatu mm / liczba szuflad: 1000/1**Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 923504 1000/1 |
| GTIN | 4062406118242 |
| Klasa artykułu | 9GG |

Opis**Wykonanie:**

Stół warsztatowy o stabilnej konstrukcji stalowej z półką o głębokości 300 mm. Po 2 koła stałe i 2 koła skrętne na łożyskach kulkowych, Ø 125mm, z niepozostawiającym śladów bieżnikiem poliuretanowym i bardzo małymi oporami toczenia, ciche i zabezpieczone przed owijaniem. Koła skrętne z hamulcami kół i blokadą obrotu. Obudowa szuflad 24G, zamykana centralnie zamkiem patentowym. **Szuflady z pełnym wysuwem** z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg. **Obsługiwana jedną ręką indywidualna blokada wysuwu** zapobiega samoczynnemu otwarciu szuflady podczas transportu.

Umieszczenie:

Szuflady o wysokości frontu mm: 125

w dostawie::

2× segmenty nóg z kołami, obudowa z szufladami, półka, blat roboczy.

Powłoka lakiernicza:

Korpus, segmenty nóg i korpus szuflad – szary jasny RAL 7035, fronty szuflad – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości zmiany koloru, zawsze szary jasny RAL 7035.**

Blokada wysuwu jednej szuflady: obsługa jednoręczna

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 20×20

wysokość: 850 mm

długość blatu: 1000 mm

głębokość blatu: 750 mm

grubość blatu: 50 mm
wysokość bloku szuflad: 200 mm
szerokość bloku szuflad: 600 mm

Opis techniczny

| | |
|--|-------------------|
| głębokość użytkowa szuflad w G | 20 |
| głębokość użytkowa szuflad | 500 mm |
| wysokość | 850 mm |
| uchwytem. | nie |
| Ø kółka skrętnego | 125 mm |
| głębokość blatu | 750 mm |
| masa | 67,1 kg |
| wysokość użytkowa bloku szuflad | 125 mm |
| szerokość bloku szuflad | 600 mm |
| wysokość bloku szuflad | 200 mm |
| okładzina kółek niepozostawiająca śladów | tak |
| Seria | vario |
| długość blatu | 1000 mm |
| liczba kółek skrętnych z hamulcem | 2 |
| Ø kółek stałych | 125 mm |
| głębokość bloku szuflad | 650 mm |
| grubość blatu | 50 mm |
| maksymalna nośność konstrukcji jezdnej | 250 kg |
| Powierzchnia użytkowa szuflad w G | 20×20 |
| materiał kółka | poliuretan |
| szerokość użytkowa szuflad | 500 mm |
| Powierzchnia płyty roboczej | Lakier bezbarwny |
| materiał blatu | Bukowy multipleks |
| zderzak | nie |
| liczba kółek stałych bez hamulca | 2 |

| | |
|---|--|
| szerokość użytkowa szuflad w G | 20 |
| ComfortClose | nie |
| opuszczane | nie |
| Liczba szuflad | 1 |
| Blokada wysuwu jednej szuflady | obsługa jednoręczna |
| wykonanie konstrukcyjne | Konstrukcja z rur stalowych |
| Grubość materiału | 1 mm |
| wysokość stołu warsztatowego | 850 mm |
| Nośność szuflad/szufladopółek | 75 kg |
| nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie) | 250 kg |
| grubość płyty | 50 mm |
| Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) | 100 % |
| Zamek patentowy | modułowa wkładka |
| Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atrybut nazwy produktu | 20x20G |
| Rodzaj produktu | Stoły warsztatowe, przejezdne |

Akcesoria

| | |
|--|-----------|
| Asortyment pilników liczba narzędzi 6 | 952253 6 |
| Zestaw kluczy oczkowo-płaskich liczba narzędzi 20 | 952505 20 |
| Zestawy wkrętaków liczba narzędzi 10 | 953521 10 |
| Asortyment kluczy nasadowych 1/2 cala liczba narzędzi 32 | 953821 32 |
| Zestaw kluczy nasadowych 1/4 i 1/2 cala liczba narzędzi 37 | 953828 37 |
| Zestaw kluczy nasadowych 1/4 i 1/2 cala liczba narzędzi 39 | 953833 39 |
| Asortyment szczypiec liczba narzędzi 5 | 954295 5 |
| Asortyment szczypiec liczba narzędzi 5 | 954305 5 |

| | |
|---|--------------|
| Zestaw młotków liczba narzędzi 3 | 954690 3 |
| Trasowanie i cięcie liczba narzędzi 8 | 954895 8 |
| Mata do szuflad Wymiar w G 20X20 | 951830 20X20 |
| Zestaw mat antypoślizgowych do szuflad, 5-cześć. Wymiar w G 20X20 | 951885 20X20 |
| Rowkowane maty gumowe do szuflad Wymiar w G 20X20 | 951910 20X20 |
| Blendy systemu zamykania do GridLine Typ KO21 | 914227 KO21 |
| Szuflada ze zwalnianą jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu szuflady o wysokości frontu 125 mm | 927805 125 |
| Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 125/1 | 950320 125/1 |
| Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 125/2 | 950320 125/2 |
| Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 125/3 | 950320 125/3 |
| Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 125/4 | 950320 125/4 |
| Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 125/6 | 950320 125/6 |
| Zestaw warsztatowy liczba narzędzi 22 | 955071 22 |
| Zestaw warsztatowy liczba narzędzi 26 | 955081 26 |