

Garant GRIDLINE

Przejezdny stół warsztatowy Vario, wysokość 950 mm, Błat z multipleksu bukowego, 20×20G, Długość blatu mm / liczba szuflad: 1000/1**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	923514 1000/1
GTIN	4062406118273
Klasa artykułu	9GG

Opis**Wykonanie:**

Stół warsztatowy o stabilnej konstrukcji stalowej z półką o głębokości 300 mm. Po 2 koła stałe i 2 koła skrętne na łożyskach kulkowych, Ø 125mm, z niepozostawiającym śladów bieżnikiem poliuretanowym i bardzo małymi oporami toczenia, ciche i zabezpieczone przed owijaniem. Koła skrętne z hamulcami kół i blokadą obrotu. Obudowa szuflad 24G, zamykana centralnie zamkiem patentowym. **Szuflady z pełnym wysuwem** z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg. **Obsługiwana jedną ręką indywidualna blokada wysuwu** zapobiega samoczynnemu otwarciu szuflady podczas transportu.

Umieszczenie:

Szuflady o wysokości frontu mm: 125

w dostawie::

2× segmenty nóg z kołami, obudowa zszufladami, półka, blat roboczy.

Powłoka lakiernicza:

Korpus, segmenty nóg i korpus szuflad – szary jasny RAL 7035, fronty szuflad – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości zmiany koloru, zawsze szary jasny RAL 7035.**

Blokada wysuwu jednej szuflady: obsługa jednoręczna

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 20×20

wysokość: 950 mm

długość blatu: 1000 mm

głębokość blatu: 750 mm
 grubość blatu: 50 mm
 wysokość bloku szuflad: 200 mm
 szerokość bloku szuflad: 600 mm

Opis techniczny

okładzina kółek niepozostawiająca śladów	tak
Seria	vario
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	20×20
materiał kółka	poliuretan
Ø kółka skrętnego	125 mm
materiał blatu	Bukowy multipleks
szerokość użytkowa szuflad	500 mm
liczba kółek stałych bez hamulca	2
szerokość bloku szuflad	600 mm
zderzak	nie
maksymalna nośność konstrukcji jezdnej	250 kg
wysokość bloku szuflad	200 mm
Liczba szuflad	1
masa	68,3 kg
długość blatu	1000 mm
grubość blatu	50 mm
uchwytem.	nie
wysokość użytkowa bloku szuflad	125 mm
głębokość użytkowa szuflad w G	20
opuszczane	nie
głębokość bloku szuflad	650 mm
Powierzchnia płyty roboczej	Lakier bezbarwny
ComfortClose	nie
szerokość użytkowa szuflad w G	20

Ø kółek stałych	125 mm
wysokość	950 mm
liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
głębokość blatu	750 mm
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
Blokada wysuwu jednej szuflady	obsługa jednoręczna
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału	1 mm
wysokość stołu warsztatowego	950 mm
Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie)	250 kg
grubość płyty	50 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	20×20G
Rodzaj produktu	Stoły warsztatowe, przejezdne

Akcesoria

Asortyment pilników liczba narzędzi 6	952253 6
Zestaw kluczy oczkowo-płaskich liczba narzędzi 20	952505 20
Zestawy wkrętaków liczba narzędzi 10	953521 10
Asortyment kluczy nasadowych 1/2 cala liczba narzędzi 32	953821 32
Zestaw kluczy nasadowych 1/4 i 1/2 cala liczba narzędzi 37	953828 37
Zestaw kluczy nasadowych 1/4 i 1/2 cala liczba narzędzi 39	953833 39
Asortyment szczypiec liczba narzędzi 5	954295 5

Asortyment szczypiec liczba narzędzi 5	954305 5
Zestaw młotków liczba narzędzi 3	954690 3
Trasowanie i cięcie liczba narzędzi 8	954895 8
Mata do szuflad Wymiar w G 20X20	951830 20X20
Zestaw mat antypoślizgowych do szuflad, 5-cześć. Wymiar w G 20X20	951885 20X20
Rowkowane maty gumowe do szuflad Wymiar w G 20X20	951910 20X20
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ KO21	914227 KO21
Szuflada ze zwalnianą jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu szuflady o wysokości frontu 125 mm	927805 125
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 125/1	950320 125/1
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 125/2	950320 125/2
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 125/3	950320 125/3
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 125/4	950320 125/4
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 125/6	950320 125/6
Zestaw warsztatowy liczba narzędzi 22	955071 22
Zestaw warsztatowy liczba narzędzi 26	955081 26