

**Garant****Wiertła VHM-HPC, chwyt walcowy DIN 6535 HA, DLC, Ø DC h7: 1,4 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	122306 1,4
GTIN	4045197750921
Klasa artykułu	11E

**Opis****Wykonanie:**

**Powłoka DLC sp<sup>2</sup>** najnowszej generacji o **małym współczynniku tarcia** zapewnia **bardzo dobre odprowadzanie wiórów**. Do **wysokowydajnej obróbki stopów aluminium**.

**Szczególnie duża dokładność prowadzenia w osi i mała odchyłka kołowości otworu** dzięki **6 łysinkom prowadzącym**.

Wielkość 1 - 1,5 z 4 łysinkami prowadzącymi.

**Zalecenie:**

**Maksymalna głębokość wiercenia:** długość rowków wiórowych (patrz tabela), długość robocza krótsza o 1,5×Ø nominalna.

**wskazówka:**

Długość rowków wiórowych  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Kształty HB i HE są dostarczane w tej samej cenie co HA.

Kształt **HB:** podawać z **nr 122307**.

Kształt **HE:** podawać z **nr 122306 + 129100HE**.

norma: DIN 6537 K

Tolerancja Ø nominalnej: h7

Liczba ostrzy Z: 2

Semi-Standard: tak

Tolerancja Ø nominalnej: h7

zalecana maksymalna głębokość wiercenia  $L_2$ : 4,9 mm

długość całkowita L: 45 mm

Ø chwytu  $D_s$ : 4 mm

posuw f w aluminium dającym krótki wiór: 0,15 mm/obr,

**Opis techniczny**

długość całkowita L	45 mm
---------------------	-------

Liczba ostrzy Z	2
Długość rowków wiórowych L <sub>c</sub>	7 mm
Tolerancja Ø nominalnej	h7
tolerancje chwytu	h6
norma	DIN 6537 K
Ø nom. D <sub>c</sub>	1,4 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	4 mm
posuw f w aluminium dającym krótki wiór	0,15 mm/obr,
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L <sub>2</sub>	4,9 mm
Semi-Standard	tak
powłoka	DLC
Materiał ostrza &nbsp;	VHM
głębokość wiercenia do	4×D
typ	W
kąt wierzchołkowy	135 stopni
chwyt	DIN 6535 HA h6
chłodzenie wewnętrzne	tak, przy 25 bar
Strategia skrawania	HPC
pierścień barwny	żółty
Rodzaj produktu	Wiertła kręte