




Przyrządy do precyzyjnych pomiarów wewnętrznych KT, zakres pomiarowy: 8-12mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	435125 8-12
GTIN	2050001051035
Klasa artykułu	46D

Opis

Wykonanie:

Dwupunktowe porównawcze urządzenie pomiarowe, bazujące na **wersji przechylnej**. Do pomiaru profili i uzębień wewn., połączeń wielokarbowych oraz profili piast w gnieździe wielowypustowym. Segmentowe przenoszenie drogi trzpienia pomiarowego zapewnia wysoką dokładność i niezawodność. Wymienne trzpienie pomiarowe umożliwiają szeroki zakres zastosowań. W celu mocowania końcówek kulkowych trzpienie pomiar. wyposażone są w gwint wewnętrzny. Kulki z HM końcówek są już dostępne od $\varnothing 0,5 \text{ mm}$ co $0,001 \text{ mm}$ (tolerancja $< 2 \mu\text{m}$).

w dostawie::

Uchwyt przyrządu z trzpieniem oraz końcówkami pomiarowymi, bez wkładek kulkowych oraz czujnika precyzyjnego.

Wyp. dodatkowe:

Końcówki kulkowe z kulkami z węglików spiekanych, precyzyjny czujnik wskaźnikowy nr 434674, indukcyjny czujnik precyzyjny nr 434671, czujnik zegarowy z opisem skali wzrastającym w lewo nr 434807 rozm. 10, cyfrowy czujnik zegarowy nr 434322.

wskazówka:

Na zamówienie wersja w formie trzpienia pomiarowego do pewnego i szybkiego pomiaru bez wahania.

Opis techniczny

dokładność powtórzeń bez czujnika zegarowego	0,5 μm
--	-------------------

Karta danych

liczba tarcz pomiarowych	1
zakres pomiarowy	8 - 12 mm
liczba trzpieni mierniczych	5
głębokość pomiaru	100 mm
Opakowanie	sztywny pojemnik
Kalibracja	Cena na zapytanie ofertowe
Rodzaj produktu	2-punktowy precyzyjny przyrząd do pomiarów wewnętrznych

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/435125-8-12>