



## Frezarska płytko skrawająca Ø 12 mm, typ: ALU



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	212721 ALU
GTIN	4045197761606
Klasa artykułu	21A

### Opis

#### Wykonanie:

Szczegółowe wartości zalecane są podane w poradniku GARANT Obróbka skrawaniem nr 110020.

· Dokładność promienia, ruchu obrotowego i wymiany:  $\pm 0,015$  mm.

#### Zastosowanie:

Płytki torusowe z zaokrąglonym narożem. Redukują siły skrawania i zmniejszają wibracje.

promień naroża R: 2 mm

posuw  $f_z$  w aluminium dającym krótki wiór: 0,25 mm

posuw  $f_z$  w stali < 1400 N/mm<sup>2</sup>: 0,25 mm

Gatunek: HU 7810

### Opis techniczny

typ	AL
maksymalna głębokość skrawania $a_{p, maks.}$ przy obcinaniu	0,5 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p, maks.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	0,5 mm
Seria	Precyzyjne frezy do kopiowania

Gatunek	HU 7810
Materiał ostrza &nbsp;	HM
promień naroża R	2 mm
posuw $f_z$ w aluminium dającym krótki wiór	0,25 mm
posuw $f_z$ w stali $< 1400 \text{ N/mm}^2$	0,25 mm
liczba wymian/ostrzy	2