


**Frezarska płytką skrawająca Ø 12 mm, typ: ST1400****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	212721 ST1400
GTIN	4045197761613
Klasa artykułu	21A

Opis**Wykonanie:**

Szczegółowe wartości zalecane są podane w poradniku GARANT Obróbka skrawaniem nr 110020.

· Dokładność promienia, ruchu obrotowego i wymiany: $\pm 0,015$ mm.

Zastosowanie:

Płytki torusowe z zaokrąglonym narożem. Redukują siły skrawania i zmniejszają wibracje.

promień naroża R: 2 mm

posuw f_z w aluminium dającym krótki wiór: 0,25 mm

posuw f_z w stali < 1400 N/mm²: 0,25 mm

Gatunek: HB 7520

Opis techniczny

typ	ST1400
maksymalna głębokość skrawania $a_{p, maks.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	0,5 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p, maks.}$ przy obcinaniu	0,5 mm
Seria	Precyzyjne frezy do kopiowania

Gatunek	HB 7520
Materiał ostrza 	HM
promień naroża R	2 mm
posuw f_z w aluminium dającym krótki wiór	0,25 mm
posuw f_z w stali < 1400 N/mm ²	0,25 mm
liczba wymian/ostrzy	2