

**Frezarska płytką skrawająca Ø 16 mm, typ: ALU****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	212727 ALU
GTIN	4045197761651
Klasa artykułu	210

Opis**Wykonanie:**

Szczegółowe wartości zalecane są podane w poradniku GARANT Obróbka skrawaniem nr 110020.

· Dokładność promienia, ruchu obrotowego i wymiany: $\pm 0,015$ mm.

Zastosowanie:

Płytki torusowe z zaokrąglonym narożem. Redukują siły skrawania i zmniejszają wibracje.

promień naroża R: 3 mm

posuw f_z w aluminium dającym krótki wiór: 0,3 mm

posuw f_z w stali < 1400 N/mm²: 0,3 mm

Gatunek: HU 7810

Opis techniczny

typ	AL
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,maxs.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	0,75 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,maxs.}$ przy obcinaniu	0,75 mm
Seria	Precyzyjne frezy do kopiowania

Gatunek	HU 7810
Materiał ostrza 	HM
promień naroża R	3 mm
posuw f_z w aluminium dającym krótki wiór	0,3 mm
posuw f_z w stali $< 1400 \text{ N/mm}^2$	0,3 mm
liczba wymian/ostrzy	2