



## Frezarska płytko skrawająca Ø 20 mm, typ: ALU



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	212734 ALU
GTIN	4045197761804
Klasa artykułu	21A

### Opis

#### Wykonanie:

Szczegółowe wartości zalecane są podane w poradniku GARANT Obróbka skrawaniem nr 110020.

· Dokładność promienia, ruchu obrotowego i wymiany:  $\pm 0,015$  mm.

#### Zastosowanie:

Płytki torusowe z zaokrąglonym narożem. Redukują siły skrawania i zmniejszają wibracje.

promień naroża R: 4 mm

posuw  $f_z$  w aluminium dającym krótki wiór: 0,35 mm

posuw  $f_z$  w stali  $< 1400$  N/mm<sup>2</sup>: 0,35 mm

Gatunek: HU 7810

### Opis techniczny

typ	AL
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	1 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy obcinaniu	1 mm
Seria	Precyzyjne frezy do kopiowania

Gatunek	HU 7810
Materiał ostrza &nbsp;	HM
promień naroża R	4 mm
posuw $f_z$ w aluminium dającym krótki wiór	0,35 mm
posuw $f_z$ w stali < 1400 N/mm <sup>2</sup>	0,35 mm
liczba wymian/ostrzy	2