

Garant**Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 40/19mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250017 40/19
GTIN	4062406119126
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

długość całkowita L	250 mm
płytką podporowa	259031 18
łapa ze śrubą i sprężyną	259035 1
kod ISO uchwytu	DCLNR/L 4040S19
Szerokość funkcjonalna L ₄	50 mm
pasująca wymienna płytką skrawająca	CN.. 1906..
wielk. płytki	19 mm
długość główki L ₁	45 mm
Wielkość chwytu	40 mm
śruba do płytki podporowej	259025 13
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	95 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne

Karta danych

Rodzaj produktu

Noże

Akcesoria

śruba do płytki podporowej 10-częściowy Typ 2

259026 2

Bit Precision Bit do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala E 6,3 sześciokąt 2 mm

674242 2

płytki podporowa Typ 36

259031 36

płytki podporowa Typ 18

259031 18

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500