

**Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 40/19mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250019 40/19
GTIN	4062406119225
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

wielk. płytki	19 mm
zestawy tulejek sprężystych,	259044 1
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	50 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	CN.. 1906..
płytki podporowa	259031 17
zestaw kołków sprężystych	259047 1
kod ISO uchwytu	PCLNR/L 4040S19
śrubado dźwigni	259018 1
Dźwigienka	259015 1
długość całkowita L	250 mm
długość główki L <sub>1</sub>	45 mm
Wielkość chwytu	40 mm
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	95 stopni

zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

## Akcesoria

płytki podporowe Typ 16	259031 16
Dźwigienka Typ 13	259015 13
Dźwigienka Typ 1	259015 1
zestawy kołków sprężystych 10-częściowy Typ 1	259047 1
śrubado dźwigni Typ 13	259018 13
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 7	259044 7
płytki podporowe Typ 36	259031 36
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 1	259044 1
śrubado dźwigni Typ 1	259018 1