

**Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 40/19mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250023 40/19
GTIN	4062406119263
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

śrubado dźwigni	259018 1
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	50 mm
płytką podporowa	259031 17
pasująca wymienna płytką skrawająca	CN.. 1906..
Wielkość chwytu	40 mm
Dźwigienka	259015 1
wielk. płytki	19 mm
kod ISO uchwytu	PCKNR/L 4040S19
długość całkowita L	250 mm
zestawy tulejek sprężystych,	259044 1
długość główki L <sub>1</sub>	45 mm
zestaw kołków sprężystych	259047 1
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	75 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne

zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

## Akcesoria

płytki podporowa Typ 16	259031 16
Dźwigienka Typ 1	259015 1
Dźwigienka Typ 13	259015 13
zestawy tulejek sprężystych,10-częściowy Typ 7	259044 7
zestawy kołków sprężystych10-częściowy Typ 1	259047 1
zestawy tulejek sprężystych,10-częściowy Typ 1	259044 1
śrubado dźwigni Typ 1	259018 1
płytki podporowa Typ 36	259031 36
śrubado dźwigni Typ 13	259018 13